

# DEL-mini Digital DELAY

DEL-miniは、純粋に「良い音のディレイ」を求めるギタリストのための、シンプルかつ本格的なペダルです。マルチエフェクターのような複雑な操作は一切ありません。テープ・アナログ・デジタルの3つの王道サウンドを、直感的に切り替えてすぐに鳴らせる。その潔さが、このペダルの最大の武器です。この小さな筐体に、ステレオ入出力やタップテンポといった「現場で本当に必要な機能」だけを厳選。ボードのスペースを占領することなく、最高のディレイ・サウンドをあなたの足元に提供します。

## ■特長

---

- ・3つのディレイ・モード (TAPE・ANALOG・DIGITAL) を搭載
- ・タップテンポ機能
- ・モノラル or ステレオ (TRS) 入出力を選択可能
- ・トゥルー・バイパス or バッファード・バイパスを選択可能
- ・暗い場所でも見やすいようノブに蓄光の目印付き
- ・頑丈なメタル筐体
- ・ペダル・ボードへの設置に便利なMounty-Pを装備

## ■スペック

---

電源：電源アダプター (別売：DC9V, 2.1mm, センター・マイナス)  
消費電流：58 mA未滿  
入力インピーダンス：1 M $\Omega$   
出力インピーダンス：10 k $\Omega$   
最大入力レベル：2.8 dBu (1 kHz - 1% THD+N)  
ダイナミックレンジ：103 dB  
DSP処理：48 kHz / 32 bit - A/D D/A サンプリングレート 48 kHz / 24 bit  
コントロール：TIME | FEEDBACK | MIX  
スイッチ：Mode | Bypass | Mono-Stereo | On/Off (Tap Tempo)  
端子：入力TRS ¼" (6.3 mm) | 出力TRS ¼" (6.3 mm)  
LED：1 x マルチカラーLED (On/Off | Mode | Tap Tempo)  
テープ・ディレイ時間：最大553 ms (LED=緑)  
アナログ・ディレイ時間：最大402 ms (LED=赤)  
デジタル・ディレイ時間：最大1000 ms (LED=青)  
寸法：94D x 48W x 50H mm  
重量：210g

# DEL-mini Digital DELAY

## Controls

TIME	ディレイ時間を調整します。これは設定されたモードによって異なります。
FEEDBACK	エコーの繰り返し回数を設定します。
MIX	このコントロールは、エコー信号の混合比率と割合を調整します。
MODE Switch	3種類のエコータイプから選択して切り替えることができます。 <ul style="list-style-type: none"><li>・Tape - 昔ながらの機械式テープエコーへのオマージュ。</li><li>・Analog - クラシックなアナログ・エコー・ペダルの再現。</li><li>・Digital - デジタルエコーの現代版。</li></ul>
Mono-Stereo Switch	Mono/Stereoの切り替え モノラル/ステレオ動作 - スイッチ設定参照: ギターまたはモノラルエフェクト信号入力 > モノラル出力 = モノラル ギターまたはモノラルエフェクト信号入力 > ステレオ出力 = モノラル ステレオ信号入力 > ステレオ信号出力 = ステレオ ステレオモードでは、入力および出力にステレオジャックプラグまたはYケーブルを使用する必要があります。
BF/TB Switch	トゥルーバイパス/バッファードバイパスの切り替え

## LED

LEDはエフェクト・デバイスの状態とモードを示します。  
LEDが点灯している場合 = デバイスがオンです。  
緑色 = Tape  
赤色 = Analog  
青色 = Digital  
タップテンポモードでは、点滅によってスピードが表示されます。

## Foot Switch

デバイスの電源のオン/オフを切り替え、さらに「リズムに合わせてタップ」することでテンポ（速度）を制御します。  
タップテンポモードは、ボタンを長押し（約2秒間）することで起動します。

## Jack

IN Jack	ギターやその他の楽器、エフェクトユニットを接続するための端子です。 この端子はモノラルでもステレオでも使用可能です。
OUT Jack	アンプやエフェクトユニットなどへの出力。 このジャックはモノラルでもステレオでも使用可能です。

正規輸入代理店

Quantalntl.

サポートはこちら

<https://quanta-intl.jp/support/>



**Nobels**<sup>®</sup>

# WARRANTY POLICY

---

この度はNobels製品をお買い上げいただきまして

まことにありがとうございました。

本品は厳密な製品検査に合格したものです。

御使用中に故障した場合は下記保証規定に従い修理・調整致します。

---

- 1 — 本保証書の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
  - 2 — 本保証書は日本国内のみ有効です。
  - 3 — 保証期間内でも次の場合の修理は有償となります。
    - a. 消耗品（電池、真空管、パーツ等）の劣化による交換。
    - b. 保証期間が満了しているパーツが原因による故障。
    - c. お取扱い方法が不適当なために生じた故障。
    - d. お買い上げ後の運搬、落下や加重等による損傷、故障。
    - e. 天災（火災、浸水、地震、落雷等）による故障・破損。
    - f. 発電機の使用による故障。
    - g. 故障・破損の原因が本製品以外の機器にある。
    - h. メンテナンス不足による故障。
    - i. 指定外の者による改造、調整、部品交換などがされている。
    - j. 指定外の者による修理、調整、部品交換などにより生じた故障。
    - k. 保証書の字句が書き換えられている。
    - l. 保証期間内においても、保証書のご提示が無い。
    - m. 取扱説明書における禁止/注意事項を行ったために起きた破損
  - 4 — 修理中の代替品や商品の貸出し等は、いかなる場合におきましても一切行っておりません。
  - 5 — 保証書に購買日付、購買店舗等の記入が無い場合は無効となります。記入できない時はお買い上げ年月日・店名が証明できる領収書等と一緒に保管して下さい。
  - 6 — 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
- 

The logo for Nobels, featuring the word "Nobels" in a stylized, cursive font with a registered trademark symbol (®) to the upper right. The letters are black and have a slight shadow effect.